



## Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 38,1X12,7 mm



### Données de commande

N° commande	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

#### Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M8 – M20

Filetage métrique à pas fin: M10 – M14

Filetage UNC: 7/16" – 3/4"

Filetage UNF: 7/16" – 3/4"

Filetage Whitworth: 1.1/2"

Filetage gaz Whitworth: G1/16" – G1/4"

### Description technique

Filetage UNF	7/16 – 3/4 pouce
Filetage Whitworth	1,1x2 pouce
Filetage gaz Whitworth	G1/16 – G1/4 pouce
Pour Ø filière	38,1 mm
Filetage métrique	M8 – M20
Filetage UNC	7/16 – 3/4 pouce
Filetage métrique à pas fin	M10 – M14
Longueur totale	310 mm

Hauteur	12,7 mm
Norme	EN 22568