



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 45X14 mm



Données de commande

N° commande	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M16x1 – M20x2

Filetage UNF: 5/8" – 3/4"

Filetage gaz Whitworth: G3/8" – G1/2"

Longueur totale: 440 mm

Description technique

Filetage métrique à pas fin	M16x1 – M20x2
Filetage gaz Whitworth	G3/8 – G1/2 pouce
Pour Ø filière	45 mm
Longueur totale	440 mm
Filetage UNF	5/8 – 3/4 pouce
Hauteur	14 mm
Norme	EN 22568

