

**HOLEX®**
**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 45X18 mm**

**Données de commande**

N° commande	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Classe d'article	12L

**Description**
**Exécution:**

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M16 – M20

Filetage UNC: 5/8" – 3/4"

Filetage Whitworth: 5/8" – 3/4 "

Longueur totale: 440 mm

**Description technique**

Filetage Whitworth	5/8 – 3/4 pouce
Hauteur	18 mm
Filetage métrique	M16 – M20
Filetage UNC	5/8 – 3/4 pouce
Longueur totale	440 mm
Pour Ø filière	45 mm
Norme	EN 22568

