



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 50,8X15,9 mm



Données de commande

N° commande	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M18 – M27

Filetage métrique à pas fin: M20 – M28

Filetage UNC: 5/8" – 1"

Filetage UNF: 5/8" – 1"

Filetage Whitworth: 2"

Filetage gaz Whitworth: G3/8" – G1/2"

Description technique

Longueur totale	495 mm
Filetage UNC	5/8 – 1 pouce
Filetage gaz Whitworth	G3/8 – G1/2 pouce
Filetage métrique à pas fin	M20 – M28
Filetage UNF	5/8 – 1 pouce
Hauteur	15,9 mm
Pour Ø filière	50,8 mm
Filetage Whitworth	2 pouce

Filetage métrique

M18 – M27

Norme

EN 22568