



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 55X16 mm



Données de commande

N° commande	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M22x1 – M25x1,5

Filetage UNF: 7/8" – 1"

Filetage gaz Whitworth: G5/8" – G3/4"

Longueur totale: 495 mm

Description technique

Longueur totale	495 mm
Filetage métrique à pas fin	M22x1 – M25x1,5
Filetage gaz Whitworth	G5/8 – G3/4 pouce
Filetage UNF	7/8 – 1 pouce
Hauteur	16 mm
Pour Ø filière	55 mm
Norme	EN 22568

