

**HOLEX®**
**Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 55X22 mm**

**Données de commande**

N° commande	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Classe d'article	12L

**Description**
**Exécution:**

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

**Jusqu'au 65x25** en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

**Utilisation:**

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M22 – M24

Filetage UNC: 7/8" – 1"

Filetage Whitworth: 7/8" – 1"

Longueur totale: 495 mm

**Description technique**

Filetage UNC	7/8 – 1 pouce
Longueur totale	495 mm
Filetage Whitworth	7/8 – 1 pouce
Hauteur	22 mm
Pour Ø filière	55 mm
Filetage métrique	M22 – M24
Norme	EN 22568

