



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 65X18 mm



Données de commande

N° commande	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M27x1,5 – M36x2

Filetage UNF: 1.1/8" – 1.3/8"

Filetage gaz Whitworth: G7/8" – G1"

Longueur totale: 630 mm

Description technique

Longueur totale	630 mm
Filetage gaz Whitworth	G7/8 – G1 pouce
Hauteur	18 mm
Pour Ø filière	65 mm
Filetage métrique à pas fin	M27x1,5 – M36x2
Filetage UNF	1.1/8 – 1.3/8 pouce
Norme	EN 22568

