



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 65X25 mm



Données de commande

N° commande	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M27 – M36

Filetage métrique à pas fin: M30x3 – M36x3

Filetage UNC: 1.1/8" – 1.3/8"

Filetage Whitworth: 1.1/8" – 1.3/8"

Longueur totale: 630 mm

Description technique

Filetage Whitworth	1.1/8 – 1.3/8 pouce
Pour Ø filière	65 mm
Filetage métrique à pas fin	M30x3 – M36x3
Filetage UNC	1.1/8 – 1.3/8 pouce
Filetage métrique	M27 – M36
Longueur totale	630 mm
Hauteur	25 mm
Norme	EN 22568

