



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 75X20 mm



Données de commande

N° commande	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M38x1 – M42x2

Filetage UNF: 1.1/2"

Filetage gaz Whitworth: G1.1/8" – G1.1/4"

Longueur totale: 700 mm

Description technique

Pour Ø filière	75 mm
Filetage UNF	1,1x2 pouce
Filetage métrique à pas fin	M38x1 – M42x2
Longueur totale	700 mm
Filetage gaz Whitworth	G1.1/8 – G1.1/4 pouce
Hauteur	20 mm
Norme	EN 22568

