



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 75X30 mm



Données de commande

N° commande	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M39 – M42

Filetage métrique à pas fin: M39x3 – M42x3

Filetage UNC: 1.1/2"

Filetage Whitworth: 1.1/2" – 1.5/8"

Longueur totale: 700 mm

Description technique

Filetage UNC	1,1x2 pouce
Filetage métrique à pas fin	M39x3 – M42x3
Pour Ø filière	75 mm
Filetage Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 pouce
Filetage métrique	M39 – M42
Longueur totale	700 mm
Hauteur	30 mm
Norme	EN 22568

