



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 90X22 mm



Données de commande

N° commande	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M45x1,5 – M52x2

Filetage gaz Whitworth: G1.3/8" – G1.3/4"

Longueur totale: 900 mm

Description technique

Filetage gaz Whitworth	G1.3/8 – G1.3/4 pouce
Longueur totale	900 mm
Filetage métrique à pas fin	M45x1,5 – M52x2
Hauteur	22 mm
Pour Ø filière	90 mm
Norme	EN 22568