

HOLEX®
Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 90X36 mm

Données de commande

N° commande	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Classe d'article	12L

Description
Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65×25 en zinc moulé, **à partir du 75×20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique: M45 – M52

Filetage métrique à pas fin: M45×3 – M52×3

Filetage UNC: 1.3/4" – 2"

Filetage Whitworth: 1.3/4" – 2"

Longueur totale: 900 mm

Description technique

Filetage UNC	1.3/4 – 2 pouce
Hauteur	36 mm
Longueur totale	900 mm
Filetage Whitworth	1.3/4 – 2 pouce
Pour Ø filière	90 mm
Filetage métrique à pas fin	M45×3 – M52×3
Filetage métrique	M45 – M52
Norme	EN 22568

