



Porte-filières, pour diamètre de filière x hauteur: 105X22 mm



Données de commande

N° commande	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Poignées en acier galvanisé et dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière.

Jusqu'au 65x25 en zinc moulé, **à partir du 75x20** en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Norme: EN 22568

Filetage métrique à pas fin: M55x2 – M65x2

Filetage gaz Whitworth: G2" – G2.1/4"

Longueur totale: 930 mm

Description technique

Longueur totale	930 mm
Hauteur	22 mm
Pour Ø filière	105 mm
Filetage métrique à pas fin	M55x2 – M65x2
Filetage gaz Whitworth	G2 – G2.1/4 pouce
Norme	EN 22568