


HOLEX**Manchon de polissage (A) Grain 60 grossier moyen, Ø manchon×largeur manchon: 45X30mm****Données de commande**

N° commande	553710 45X30
GTIN	4045197240330
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

Corindon normal (A).**Utilisation:**

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Description technique

Largeur manchon	30 mm
Ø manchon	45 mm

Grain	60
Degré de finesse	grossier moyen
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø tête x longueur de tête 45X30 mm

553600 45X30