

**Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 6,2mm****Données de commande**

N° commande	149400 6,2
GTIN	4045197857316
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Trempées et nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

Utilisation:

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir **338400**.

Description technique

Ø D	14 mm
Pour tarauds suivant DIN 352	M11
Longueur totale	120 mm
□ int. et ext.	6,2 mm
Norme	DIN 377
Type de produit	Horex rallonge micrometre