

**HOLEX**

**Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm, Ø tête x longueur de tête: 10X20mm**



## Données de commande

N° commande	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Classe d'article	52E

## Description

### Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

## Description technique

Vitesse de rotation min.	38000 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation max.	55000 min <sup>-1</sup>
Ø tête	10 mm
Longueur tête	20 mm
Forme	cylindrique
Ø queue	6 mm
Matériau support	Corps en caoutchouc
Type de produit	Porte-brosses de polissage

