

HOLEX**Manchon de polissage conique (A), grain 40 grossier, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 20X63mm****Données de commande**

N° commande	553850 20X63
GTIN	4045197240576
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.

Corindon normal (A) pour travaux de ponçage universels.

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.

Description technique

Ø manchon max.	20 mm
Largeur manchon	63 mm
Grain	40
Degré de finesse	grossier
Abrasifs	Corindon normal

Abréviation de l'abrasif	A
Forme manchon	conique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm
Ø max. x longueur de tête 20X63 mm

553830 20X63