

Garant**Fraise à ébavurer carbure monobloc 120°, non revêtu, Ø h6 DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	208090 16
GTIN	4045197858467
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**Tolérance: **Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d'angle.**

Avec angle d'hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détourage**.**Description technique**

Ø dents D_c	16 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	93 mm
Nombre de dents Z	4
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm
Dim. S	8,9 mm
Angle du chanfrein de bec	30 degré
Chanfreinage	60 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Type	N
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	120 degré
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Ebavureurs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	55 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	Moyennement adapté		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

