

**Garant**
**Foret carbure mono., aramide, non revêtu, Ø DC h6: 5mm**


## Données de commande

N° commande	121230 5
GTIN	4045197472007
Classe d'article	11Y

## Description

### Exécution:

**Géométrie spéciale** pour un perçage sûr dans les plastiques aramides (polyaramides) et les fibres d'aramide, telles que les thermoplastiques et résines thermodurcissables.

### Remarque(s):

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Description technique

Longueur des goujures $L_c$	26 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'AFK	0,05 mm/tr
Ø nom. $D_c$	5 mm
Tolérance de queue	h6
Tolérance Ø nominal	h6
Ø queue $D_s$	5 mm
Longueur totale L	62 mm
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	18,5 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	4×D

Queue	Queue cylindrique avec h6
Application de perçage	Pour aramides
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
PE-HD	moyennement adaptée	140 m/min	N
PA 66	moyennement adaptée	130 m/min	N
PEEK	moyennement adaptée	120 m/min	N
PF 31	moyennement adaptée	100 m/min	N
PRA Aramide	adaptée	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	120 m/min	N
à sec	adaptée		
Air	adaptée		