



Disque de tronçonnage Basic* 2 en 1, Ø disque: 115mm



Données de commande

N° commande	563600 115
GTIN	9003172228990
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels pour profilés, tubes, etc. **Spécification A46BF; 2 en 1.**

Description technique

Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Ø alésage	22,23 mm
Epaisseur de disque	1,6 mm
Forme	droite
Spécification	A46BF
Ø disque	115 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 - 8 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		