

HOLEX**Disque à tronçonner HOLEX Pro «2 en 1», Ø disque: 178mm****Données de commande**

N° commande	563500 178
GTIN	4045197593160
Classe d'article	52M

Description**Exécution:****Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.**

Bonne qualité de coupe et résistant.

Utilisation:Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale v_c est de 80 m/s.**Spécification:****A30Q-BF.****Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Forme	droit
Forme	41

Épaisseur de disque	2,5 mm
Spécification	A30Q-BF
Ø disque	178 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,5 - 12,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
--	-----------