

**Disque à tronçonner HOLEX Pro «2 en 1», Ø disque: 230mm****Données de commande**

N° commande	563500 230
GTIN	4045197593177
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:**

**Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.**

Bonne qualité de coupe et résistant.

**Utilisation:**

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.

**Spécification:**

**A30Q-BF.**

**Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

**Description technique**

Forme	droit
Ø alésage	22,23 mm
Vitesse de rotation max.	6600 min <sup>-1</sup>
Epaisseur de disque	2,5 mm

Forme	41
Spécification	A30Q-BF
Ø disque	230 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,5 - 12,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
------------------------------------------	-----------