

uvex**Lunettes de protection confort uvex pheos cx2, Teinte des verres: GREY****Données de commande**

N° commande	096504 GREY
GTIN	4031101623894
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Les lunettes de protection **modernes et sportives** séduisent par leur caractère innovant et leur port confortable. Grâce au moulage par injection des parties en contact avec le front et le nez, les lunettes forment un **écran parfait** et offrent une bonne protection même lors de travaux en hauteur. Grâce au revêtement uvex supravision excellence, les verres assurent un effet **antibuée** sur la face intérieure et une **excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques** sur la face extérieure. Ajustement optimal à chaque morphologie et maintien fiable grâce à la technologie X-Twist. La **finesse des branches** permet par ailleurs de combiner facilement les lunettes avec un autre EPI. Avec **oculaire gris** pour une **meilleure protection contre les sources d'éblouissement naturelles** (soleil, reflets de lumière). **Transmission lumineuse** : 23 %.

Norme:

EN 166 EN 172

Description technique

Identification des verres	5-2,5 W 1 FTKN
Coefficient de transmission	23 %
Matériau verres	Polycarbonate
Protection anti-UV	UV400
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures

Fiche technique

Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Série	pheos cx2
Identification de la monture	W 166 FT CE
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE
Étuis à lunettes Type	096930
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Boîtes de rangement	096910