

HOLEX**Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm, Ø max.xlongueur de tête: 20X63mm****Données de commande**

N° commande	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

Description technique

Ø max.	20 mm
Ø min.	14 mm
Vitesse de rotation max.	21000 min ⁻¹
Ø tête	5 mm
Longueur tête	63 mm
Forme	conique
Ø queue	6 mm
Matériau support	Corps en caoutchouc
Type de produit	Porte-brosses de polissage