

uvex**Lunettes de protection confort uvex pheos, Taille: NORMAL****Données de commande**

N° commande	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Lunettes de protection tendance avec revêtement uvex supravision excellence: verre antibuée et résistant aux rayures et aux produits chimiques. Sans monture métallique, ces lunettes disposent d'un **champ visuel étendu** et d'une protection latérale pour les yeux. **Vision sans distorsions** prévenant la fatigue visuelle grâce à des verres duosphériques. Système de branches ouvert pour une meilleure **ventilation**. Modèle disponible en **2 largeurs** pour un ajustement optimal.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

Taille des lunettes	Normale
Revêtement des verres	Antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Matériau verres	Polycarbonate
Identification des verres	2C-1,2 W 1 FKN
Protection anti-UV	UV400
Série	pheos
Identification de la monture	W 166 FT CE

Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Boîtes de rangement	096910
Étuis à lunettes Type	096930
Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées	096691
Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE