

Lunettes de protection confort uvex i-3, Teinte des verres: AR



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 096501 AR |
| GTIN | 4031101630984 |
| Classe d'article | 04U |

Description

Exécution:

Lunettes de protection innovantes avec **zones Softflex intégrées** au niveau des branches, du nez et du front **pour un confort et une adaptation optimum à chaque forme de visage**, même en cas de port prolongé. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques. Avec **revêtement Antireflex** des deux côtés pour une vision optimale sous la lumière naturelle ou artificielle. Le traitement **antireflet** de haute qualité permet une vision optimale et sans fatigue oculaire lors de travaux sur des pièces très réfléchissantes. **Transmission lumineuse:** env. 96,5%.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Revêtement des verres | Antireflet |
| Revêtement des verres | Résistant aux produits chimiques |
| Matériau verres | Polycarbonate |
| Coefficient de transmission | 96,5 % |
| Identification des verres | 2C-1,2 W 1 FT |
| Protection anti-UV | UV400 |
| Série | i-3 |
| Identification de la monture | W 166 FT CE |

| | |
|-------------------------------|---|
| Caractéristique de la monture | Coussinets |
| Caractéristique de la monture | Inclinaison des branches réglable |
| Caractéristique de la monture | Coussinets réglables au niveau du pont |
| Type de produit | Lunettes de protection |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Boîtes de rangement | 096910 |
| Étuis à lunettes Type CASE | 096932 CASE |
| Étuis à lunettes Type | 096930 |
| Fixation murale pour lingettes de nettoyage imprégnées | 096691 |