

Garant

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215122 40/4 |
| GTIN | 4045197861368 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Ø fixation | 16 mm |
| Plaquette adaptée | LO.. 130708 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219882 (15IP ; 3,0 Nm) |
| Ø dents D _c | 40 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 40 mm |
| Profondeur de coupe max. a _{p max} | 12 mm |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Nombre de dents Z | 4 |
| Série | Power Tang |
| Type de queue | avec alésage |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Dressage |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219882 |