

**Garant**

**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm**

**Données de commande**

N° commande	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel. Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Ø fixation	16 mm
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219882 (15IP ; 3,0 Nm)
Plaquette adaptée	LO.. 130708
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	12 mm
Ø dents $D_c$	40 mm

Nombre de dents Z	5
Série	Power Tang
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219882
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0