

Garant**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang, avec alésage, Ø D / Zeff: 50/4mm**

Données de commande

N° commande	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangential. Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø dents D_c	50 mm
Plaquette adaptée	LO.. 130708
Longueur totale L_{tot}	80 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	59 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219882 (15IP ; 3,0 Nm)
Ø fixation	27 mm

Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Série	Power Tang
Nombre de plaquettes	20
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219882
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP