

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	28 mm
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 2020K12
Sous-plaquette	259031 22
Vis pour sous-plaquette	259025 6
Longueur totale L	125 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille de queue	20 mm
Bride de serrage	259038 4
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Bride de serrage Type 4	259038 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 22	259031 22
Vis pour sous-plaquette Type 6	259025 6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500