

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 23
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Longueur de tête L ₁	34 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 7
Taille de queue	32 mm
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 3232P16
Longueur totale L	170 mm
Bride de serrage	259038 4
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 4	259038 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 23	259031 23
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Vis pour sous-plaquette Type 7	259025 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500