

**Garant**
**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/12mm**

**Données de commande**

N° commande	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 6
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour bride de serrage	259021 1
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 2525M12
Taille plaquette	12 mm
Bride de serrage	259038 4
Sous-plaquette	259031 22
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 4	259038 4
Vis pour sous-plaquette Type 6	259025 6
Sous-plaquette Type 22	259031 22
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500