

**Garant**
**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/19mm**

**Données de commande**

N° commande	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 24
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Vis pour bride de serrage	259021 5
Bride de serrage	259038 5
Vis pour sous-plaquette	259025 8
Taille plaquette	19 mm
Code ISO porte-outils	MCLNR/L 3232P19
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Bride de serrage Type 5	259038 5
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis pour bride de serrage Type 5	259021 5
Sous-plaquette Type 24	259031 24
Vis pour sous-plaquette Type 8	259025 8
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600