

HOLEX

Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm, Ø max.xlongueur de tête: 29X30mm



Données de commande

N° commande	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

Description technique

Ø max.	29 mm
Ø min.	22 mm
Vitesse de rotation max.	21000 min ⁻¹
Ø tête	5 mm
Longueur tête	30 mm
Forme	conique
Ø queue	6 mm
Matériau support	Corps en caoutchouc
Type de produit	Porte-brosses de polissage

