

Porte-outils à levier, Droite, Carré / plaquette: 16/11mm**Données de commande**

N° commande	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Classe d'article	21T

Description technique

Vis de levier	259018 6
Sous-plaquette	259031 7
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Longueur de tête L ₁	25 mm
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	PDNNR/L 1616H11
Levier	259015 7
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	100 mm
Jeu de ressorts	259044 4
Largeur fonctionnelle L ₄	8 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	63 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 7	259015 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Sous-plaquette Type 7	259031 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500