

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	PDNNR/L 2020K11
Jeu de ressorts	259044 4
Taille plaquette	11 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	10 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Levier	259015 7
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Sous-plaquette	259031 7
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	63 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Levier Type 7	259015 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500