

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Classe d'article	21T

Description technique

Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	PDNNR/L 2525M11
Taille plaquette	11 mm
Levier	259015 7
Longueur de tête L ₁	29 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Jeu de ressorts	259044 4
Sous-plaquette	259031 7
Taille de queue	25 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	63 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Levier Type 7	259015 7
Sous-plaquette Type 7	259031 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500