Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 25/15mm



Données de commande

N° commande	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Levier	259015 8
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	15 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur de tête L₁	37 mm
Largeur fonctionnelle L₄	12 mm
Sous-plaquette	259031 28
Code ISO porte-outils	PDNNR/L 2525M15
Vis de levier	259018 7
Plaquette adaptée	DN 1506
Jeu de ressorts	259044 2
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	63 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur



Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de ressorts10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 8	259015 8
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500