

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 32/15mm****Données de commande**

N° commande	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaquette	259031 28
Taille plaquette	15 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	16,8 mm
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Longueur de tête L ₁	37 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Levier	259015 8
Vis de levier	259018 7
Jeu de ressorts	259044 2
Code ISO porte-outils	PDNNR/L 3232P15
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	63 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 8	259015 8
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500