

**Garant****Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 20
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	29 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 2525M12
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	22 mm
Taille plaquette	12 mm
Vis de levier	259018 2
Série	QuickTurn
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500