

Garant**Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	32 mm
Sous-plaquette	259031 37
Longueur totale L	150 mm
Jeu de ressorts	259044 6
Largeur fonctionnelle L ₄	22 mm
Levier	259015 12
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 2525M15
Taille plaquette	15 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Vis de levier	259018 11
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500