

Garant**Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 32/15mm**

Données de commande

N° commande	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 6
Longueur totale L	170 mm
Sous-plaquette	259031 37
Longueur de tête L ₁	32 mm
Vis de levier	259018 11
Taille plaquette	15 mm
Taille de queue	32 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Plaquette adaptée	SN.. 1506..
Levier	259015 12
Largeur fonctionnelle L ₄	27 mm
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 3232P15
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500