

Garant**Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	19 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	27 mm
Levier	259015 13
Taille de queue	32 mm
Vis de levier	259018 13
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 3232P19
Sous-plaquette	259031 38
Longueur de tête L ₁	39 mm
Longueur totale L	170 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500