

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 2020K12
Longueur de tête L ₁	28 mm
Sous-plaquette	259031 20
Levier	259015 2
Longueur totale L	125 mm
Vis de levier	259018 2
Largeur fonctionnelle L ₄	17 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500