

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	22 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L ₁	29 mm
Taille plaquette	12 mm
Sous-plaquette	259031 20
Vis de levier	259018 2
Taille de queue	25 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 2525M12
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500