

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Levier	259015 13
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	27 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Sous-plaquette	259031 38
Vis de levier	259018 13
Taille plaquette	19 mm
Longueur totale L	170 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Longueur de tête L <sub>1</sub>	39 mm
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 3232P19
Taille de queue	32 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500