



## Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: M1020



### Données de commande

N° commande	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Classe d'article	52D

### Description

**Exécution:**

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme Cône pointu** (SKM).

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

### Description technique

Forme	Cône pointu
Forme	M1020
Longueur totale	60 mm
Ø tête	10 mm
Ø queue	6 mm
Abréviation denture	Z3
Type de denture	avec brise-copeaux
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur tête	20 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	HSS

Type de produit

Fraises rotatives