



Disque de tronçonnage Basic* EXTRA MINCE, Ø disque: 230mm



Données de commande

N° commande	563650 230
GTIN	9009012018424
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels, pour le tronçonnage occasionnel de profilés, tubes, etc.

Spécification:

A46BF.

Description technique

Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Épaisseur de disque	1,9 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	droite
Spécification	A46BF
Ø disque	230 mm
Pour épaisseurs de matériaux	5,7 - 9,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
--	-----------