

**Garant****Fraise rotative, Carbure, Type: R1015****Données de commande**

N° commande	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Classe d'article	51D

**Description****Exécution:**

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Fraise à ébavurer (extérieur)** avec rayon pour chanfrein.

**Forme spéciale A rayon (R)**, extérieur.

**Utilisation:**

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

**Remarque(s):**

Vitesse de rotation réduite pour les fraises rotatives présentant une longueur totale de 120 mm: max. 11.000 min<sup>#1</sup>

**Description technique**

Longueur totale	55 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen

Forme	Ebarber
Forme	R1015
Abréviation denture	Z3
Ø tête	10 mm
Ø queue	6 mm
Rayon	8 mm
Longueur tête	15 mm
Série	Denture Z3
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives