



## Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 10 mm



### Données de commande

N° commande	202298 10
GTIN	4045197866691
Classe d'article	12X

### Description

#### Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 45 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HB avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe  $L_c$ : 14 mm

Longueur totale L: 66 mm

Ø queue  $D_s$ : 10 mm

Type de queue: HB

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,3 mm

### Description technique

Ø queue $D_s$	10 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Nombre de dents Z	3
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm

Longueur de coupe $L_c$	14 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
$\varnothing$ dents $D_c$	10 mm
Longueur totale L	66 mm
Type de queue	HB
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique